

Garant

Barre d'alésage à changement rapide, carbure, à droite, Ø queue DS / dim. plaque: 8/05mm

**Données de commande**

N° commande	268120 8/05
GTIN	4062406584160
Classe d'article	21P

Description technique

Plaque adaptée	VC.. 0501..
Longueur totale L	57 mm
Code ISO porte-outils	E08X SVLCR/L05
Ø pré-perçage min. D_{min}	9,2 mm
Jeu de vis pour plaquettes	269028 26
Angle d'attaque κ	95 degré
Déport L_3	5 mm
Longueur de tête L_1	26 mm
Profondeur utile T	3 mm
Largeur de collet L_4	6 mm
Ø queue D_s	8 mm
Taille plaque	5 mm
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	à droite
Type d'outils	Carbure
Arrosage interne	oui

Utilisation	Tournage longitudinal intérieur
Type de produit	Barre d'alésage

Accessoires

Jeu de vis pour plaquettes Type 26	269028 26
------------------------------------	-----------