

**Garant**

**Barre d'alésage à changement rapide, carbure, gauche, Ø queue DS / dim. plaquette: 8/05mm**

**Données de commande**

N° commande	268121 8/05
GTIN	4062406584177
Classe d'article	21P

**Description technique**

Largeur de collet L <sub>4</sub>	6 mm
Ø queue D <sub>s</sub>	8 mm
Code ISO porte-outils	E08X SVLCR/L05
Plaquette adaptée	VC.. 0501..
Longueur totale L	57 mm
Jeu de vis pour plaquettes	269028 26
Profondeur utile T	3 mm
Déport L <sub>3</sub>	5 mm
Ø pré-perçage min. D <sub>min</sub>	9,2 mm
Longueur de tête L <sub>1</sub>	26 mm
Angle d'attaque κ	95 degré
Taille plaquette	5 mm
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	gauche
Type d'outils	Carbure
Arrosage interne	oui

Utilisation	Tournage longitudinal intérieur
Type de produit	Barre d'alésage

---

## Accessoires

Jeu de vis pour plaquettes Type 26	269028 26
------------------------------------	-----------