

Garant**Option logicielle Rugosité, Type: PRO****Données de commande**

N° commande	499252 PRO
GTIN	4062406581343
Classe d'article	41Q

Description**Exécution:**

Option logicielle pour la mesure de la rugosité à partir d'une valeur de rugosité de Rz 1 ou Ra 0,3. Utilisation simple et intuitive. Mesure de la rugosité, des contours et du profil primaire. Analyse normalisée de tous les paramètres suivant ISO 4287, ISO 12085, JIS 601 B, ISO 13565 II, ISO10049.

- **Sélection automatique de la longueur d'onde limite du filtre (Cut-off) et de la course de mesure suivant ISO 4288 et ISO 3274.**
- **Les paramètres d'analyse peuvent être définis avec des limites de tolérance et d'engagement des deux côtés.**
- **Possibilité de montage ultérieur pour les appareils à partir de l'année de construction 11/2020.**

Avec analyse et représentation de tous les paramètres et graphiques suivant ISO 4287, ISO 12085, JIS 601 B, ISO 13565 II, ISO 10049. La plage d'analyse peut être déplacée individuellement sur une course de mesure de n'importe quelle longueur (avec recalcul simultané de tous les paramètres).

Les profils d'analyse permettent de spécifier des réglages (étendus) de la longueur d'onde limite des filtres non définis dans la norme et de modifier les types de filtres.

Accessoire(s):

Pointes de contact de rugosité 499273 et 499275, étalon de rugosité 499580.

Remarque(s):

Assistance technique et formation disponibles sur demande.

Description technique

Série	CM1
Type de produit	Logiciels