



## Foret hélicoïdal long HSS HOLEX CleverDrill N, non revêtu, Ø DC h8: 11mm



### Données de commande

N° commande	116051 11
GTIN	4062406745448
Classe d'article	12B

### Description

#### Exécution:

**HOLEX CleverDrill** – Foret robuste pour toutes les applications standard. Capacités de pré-perçage améliorées grâce à l'affûtage en croix. Epaisseur et conicité d'âme standard. Rectifiés. Surface: goujure hélicoïdale revenue couleur bronze.

#### Recommandation(s):

##### Profondeur de perçage maximale:

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c.$$

#### Remarque(s):

Forets à centrer CN adaptés 112120, 112140 et 112170 avec **angle de pointe de 142°** pour une plus grande sécurité de processus

**Produit succédant à 116050.**

### Description technique

Tolérance Ø nominal	h8
Longueur des goujures $L_c$	128 mm
Norme	DIN 340
Angle de pointe	118 degré
Avance f dans l'acier < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,07 mm/tr
Ø nom. $D_c$	11 mm
Ø queue $D_s$	11 mm
Longueur totale L	195 mm
Profondeur de perçage maximale recommandée $L_2$	111,5 mm

Nombre de dents Z	2
Queue	Queue cylindrique
Série	CleverDrill
Revêtement	non revêtu
Type d'outils	HSS
Type	N
Arrosage interne	non
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Forets hélicoïdaux

### Données utilisateur

	Adéquation	V <sub>c</sub>	Code ISO
Alu Plastiques	adaptée	64 m/min	N
Alu (à copeaux courts)	adaptée	52 m/min	N
Alu > 10% Si	adaptée	40 m/min	N
Acier < 500 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	26 m/min	P
Acier < 750 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	26 m/min	P
Acier < 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	20 m/min	P
Acier < 1100 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	15 m/min	P
Fonte GG(G)	adaptée	24 m/min	K
CuZn	adaptée	32 m/min	N
Huile	adaptée		
av. arrosage max.	adaptée		