

Garant
Fraise 1/4 de cercle carbure monobloc en plongeant et en tirant, TiAlN, Rayon r: 1,8mm

Données de commande

N° commande	208170 1,8
GTIN	4045197457196
Classe d'article	11X

Description
Exécution:

Queue extra longue.

Tête à double profil, **1/4 de cercle.**

Tolérance: taille = rayon $r \pm 0,05$ mm.

Utilisation:

Pour l'**ébauchage** en **plongeant et en tirant** d'arêtes et de contours.

Description technique

Ø min. D ₃	8,4 mm
Nombre de dents Z	4
Rayon r	1,8 mm
Ø max. D ₂	12 mm
Avance f _z pour le dressage dans l'acier < 900 N/mm ²	0,01 mm
L ₂ +0,5	6 mm
Ø queue D _s	6 mm
Longueur totale L	100 mm
Longueur de coupe L _c	1,8 mm
Fraisage de rayons	en poussant et en tirant
Revêtement	TiAlN

Type d'outils	Carbure monobloc
Norme	Norme usine
Type	N
Tolérance contour de rayon	±0,05
Largeur de passe a_e pour le fraisage	0,5×r pour le dressage
Queue	DIN 6535 HA avec h6
Arrosage interne	non
Tolérance de queue	h6
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Fraises à queue cylindrique

Données utilisateur

	Adéquation	V_c	Code ISO
Alu (à copeaux courts)	adaptée	115 m/min	N
Alu > 10% Si	adaptée	70 m/min	N
Acier < 500 N/mm ²	adaptée	65 m/min	P
Acier < 750 N/mm ²	adaptée	65 m/min	P
Acier < 900 N/mm ²	adaptée	40 m/min	P
Acier < 1100 N/mm ²	adaptée	35 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	moyennement adaptée	35 m/min	M
Fonte GG(G)	adaptée	40 m/min	K
Uni	moyennement adaptée		
av. arrosage max.	adaptée		
av. arrosage min.	moyennement adaptée		
à sec	adaptée		
Air	adaptée		