

Garant**CNMG 120412, Nuance: HB7415-1**

Données de commande

N° commande	250160 HB7415-1
GTIN	4062406734909
Classe d'article	21G

Description

CNMG 120412 HB7415-1 Nuance: HB7415-1

Brise-copeaux: TIM

Tolérance: M

Prof. coupe a_p : 0,5 - 4 mm

Avance f: 0,1 - 0,3 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 40 - 90 m/min

Description technique

Application principale	S
Type d'outils	Carbure
Tolérance	M
Vitesse de coupe v_c Application principale	40 - 90 m/min
Prof. coupe a_p	0,5 - 4 mm
Rayon d'angle	1,2 mm

Nuance	HB7415-1
Avance f	0,1 - 0,3 mm/tr
Code ISO plaquette	CNMG 120412
Nombre de changements/dents	4
Condition de coupe	Continue
Classement finition/ébauche	Finition
Brise-copeaux	TIM
Type de produit	Plaquette pour tournage