


**Garant****SNMG 120404, Nuance: HB7415-1**

## Données de commande

N° commande	251142 HB7415-1
GTIN	4062406749385
Classe d'article	21G

## Description

SNMG 120404 HB7415-1 Rayon d'angle: 0,4 mm  
Nuance: HB7415-1  
Brise-copeaux: TIS  
Prof. coupe  $a_p$ : 0,2 - 2 mm  
Avance  $f$ : 0,1 - 0,2 mm/tr  
Vitesse de coupe  $v_c$  Application principale: 50 - 110 m/min

## Description technique

Condition de coupe	Continue
Nuance	HB7415-1
Prof. coupe $a_p$	0,2 - 2 mm
Rayon d'angle	0,4 mm
Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	50 - 110 m/min
Code ISO plaquette	SNMG 120404
Application principale	S

Nombre de changements/dents	8
Avance f	0,1 - 0,2 mm/tr
Type d'outils	Carbure
Brise-copeaux	TIS
Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Type de produit	Plaquette pour tournage