

Garant**SNMG 120408, Nuance: HB7415-1**

Données de commande

N° commande	251224 HB7415-1
GTIN	4062406749415
Classe d'article	21G

Description

SNMG 120408 HB7415-1 Rayon d'angle: 0,8 mm
Nuance: HB7415-1
Brise-copeaux: TIM
Prof. coupe a_p : 0,5 - 4 mm
Avance f: 0,1 - 0,3 mm/tr
Vitesse de coupe v_c Application principale: 40 - 90 m/min

Description technique

Type d'outils	Carbure
Nombre de changements/dents	8
Rayon d'angle	0,8 mm
Avance f	0,1 - 0,3 mm/tr
Condition de coupe	Continue
Nuance	HB7415-1
Brise-copeaux	TIM

Prof. coupe a_p	0,5 - 4 mm
Vitesse de coupe v_c Application principale	40 - 90 m/min
Classement finition/ébauche	Finition
Application principale	S
Code ISO plaquette	SNMG 120408
Type de produit	Plaquette pour tournage