

Garant**DNMG 150612, Nuance: HB7415-1**

Données de commande

N° commande	250764 HB7415-1
GTIN	4062406749378
Classe d'article	21G

Description

DNMG 150612 HB7415-1 Nuance: HB7415-1

Brise-copeaux: TIM

Tolérance: M

Prof. coupe a_p : 0,5 - 4 mm

Avance f: 0,1 - 0,3 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 40 - 90 m/min

Description technique

Vitesse de coupe v_c Application principale	40 - 90 m/min
Avance f	0,1 - 0,3 mm/tr
Classement finition/ébauche	Finition
Nombre de changements/dents	4
Tolérance	M
Type d'outils	Carbure

Rayon d'angle	1,2 mm
Nuance	HB7415-1
Code ISO plaquette	DNMG 150612
Brise-copeaux	TIM
Application principale	S
Condition de coupe	Continue
Prof. coupe a_p	0,5 - 4 mm
Type de produit	Plaquette pour tournage