

**Garant****TNMG 160408, Nuance: HB7415-1**

## Données de commande

N° commande	251544 HB7415-1
GTIN	4062406749439
Classe d'article	21G

## Description

TN.G 160408 HB7415-1 Nuance: HB7415-1

Brise-copeaux: TIM

Tolérance: M

Prof. coupe  $a_p$ : 0,5 - 4 mm

Avance f: 0,1 - 0,3 mm/tr

Vitesse de coupe  $v_c$  Application principale: 40 - 90 m/min

## Description technique

Avance f	0,1 - 0,3 mm/tr
Condition de coupe	Continue
Prof. coupe $a_p$	0,5 - 4 mm
Classement finition/ébauche	Finition
Rayon d'angle	0,8 mm
Brise-copeaux	TIM
Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	40 - 90 m/min

Type d'outils	Carbure
Nombre de changements/dents	6
Code ISO plaquette	TNMG 160408
Tolérance	M
Nuance	HB7415-1
Application principale	S
Type de produit	Plaquette pour tournage