


Garant**CC.T 09T302, Nuance: HB7415-1**

Données de commande

N° commande	260056 HB7415-1
GTIN	4062406749545
Classe d'article	21G

Description

CCMT 09T302 HB7415-1 Nuance: HB7415-1

Brise-copeaux: TIS

Tolérance: M

Prof. coupe a_p : 0,2 - 1,5 mm

Avance f: 0,05 - 0,3 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 50 - 110 m/min

Description technique

Avance f	0,05 - 0,3 mm/tr
Brise-copeaux	TIS
Condition de coupe	Continue
Prof. coupe a_p	0,2 - 1,5 mm
Vitesse de coupe v_c Application principale	50 - 110 m/min
Rayon d'angle	0,2 mm

Tolérance	M
Nuance	HB7415-1
Nombre de changements/dents	2
Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Code ISO plaquette	CCMT 09T302
Application principale	S
Type d'outils	Carbure
Type de produit	Plaquette pour tournage