

Garant**VBMT 160408, Nuance: HB7415-1**

Données de commande

N° commande	261154 HB7415-1
GTIN	4062406749743
Classe d'article	21G

Description

VBMT 160408 HB7415-1 Nuance: HB7415-1
Brise-copeaux: TIS
Prof. coupe a_p : 0,2 - 1,5 mm
Avance f: 0,05 - 0,3 mm/tr
Vitesse de coupe v_c Application principale: 50 - 110 m/min

Description technique

Brise-copeaux	TIS
Code ISO plaquette	VBMT 160408
Vitesse de coupe v_c Application principale	50 - 110 m/min
Condition de coupe	Continue
Prof. coupe a_p	0,2 - 1,5 mm
Rayon d'angle	0,8 mm
Nombre de changements/dents	2

Classement finition/ébauche	Finition
Type d'outils	Carbure
Nuance	HB7415-1
Application principale	S
Avance f	0,05 - 0,3 mm/tr
Type de produit	Plaquette pour tournage