

Garant
DNMG 110404, Nuance: HU7305-1


Données de commande

N° commande	250752 HU7305-1
GTIN	4062406745608
Classe d'article	21G

Description

DNMG 110404 HU7305-1 Nuance: HU7305-1

Brise-copeaux: AM1

Tolérance: M

 Prof. coupe a_p : 0,2 - 5 mm

 Avance f : 0,05 - 0,6 mm/tr

 Vitesse de coupe v_c Application principale: 400 - 700 m/min

Description technique

Brise-copeaux	AM1
Avance f	0,05 - 0,6 mm/tr
Nombre de changements/dents	4
Vitesse de coupe v_c Application principale	400 - 700 m/min
Prof. coupe a_p	0,2 - 5 mm
Application principale	N

Nuance	HU7305-1
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Revêtement	non revêtu
Type d'outils	Carbure
Classement finition/ébauche	Finition
Rayon d'angle	0,4 mm
Tolérance	M
Code ISO plaquette	DNMG 110404
Type de produit	Plaquette pour tournage