


Garant
WNMG 060408, Nuance: HU7305-1


Données de commande

N° commande	252064 HU7305-1
GTIN	4062406749880
Classe d'article	21G

Description

WN.G 060408 HU7305-1 Nuance: HU7305-1

Brise-copeaux: AM1

Tolérance: M

 Prof. coupe a_p : 0,2 - 5 mm

Avance f: 0,05 - 0,6 mm/tr

 Vitesse de coupe v_c Application principale: 400 - 700 m/min

Description technique

Application principale	N
Rayon d'angle	0,8 mm
Tolérance	M
Prof. coupe a_p	0,2 - 5 mm
Vitesse de coupe v_c Application principale	400 - 700 m/min
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Code ISO plaquette	WNMG 060408

Type d'outils	Carbure
Nombre de changements/dents	6
Brise-copeaux	AM1
Avance f	0,05 - 0,6 mm/tr
Nuance	HU7305-1
Classement finition/ébauche	Finition
Revêtement	non revêtu
Type de produit	Plaquette pour tournage