


Garant**SNMG 120408, Nuance: HB7130-2**

Données de commande

N° commande	251224 HB7130-2
GTIN	4062406749996
Classe d'article	21G

Description

SNMG 120408 HB7130-2 Rayon d'angle: 0,8 mm
Nuance: HB7130-2
Brise-copeaux: Carbure
Prof. coupe a_p : 0,5 - 4 mm
Avance f: 0,1 - 0,4 mm/tr
Vitesse de coupe v_c Application principale: 70 - 240 m/min

Description technique

Brise-copeaux	Carbure
Nuance	HB7130-2
Avance f	0,1 - 0,4 mm/tr
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Nombre de changements/dents	8
Classement finition/ébauche	Finition
Vitesse de coupe v_c Application principale	70 - 240 m/min

Code ISO plaquette	SNMG 120408
Application principale	M
Rayon d'angle	0,8 mm
Type d'outils	Carbure
Prof. coupe a_p	0,5 - 4 mm
Type de produit	Plaquette pour tournage