

Garant**WNMG 080404, Nuance: HB7130-2**

Données de commande

N° commande	251962 HB7130-2
GTIN	4062406750053
Classe d'article	21G

Description

WNMG 080404 HB7130-2 Nuance: HB7130-2

Brise-copeaux: VS

Prof. coupe a_p : 0,3 - 2 mm

Avance f: 0,1 - 0,4 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 80 - 270 m/min

Description technique

Prof. coupe a_p	0,3 - 2 mm
Brise-copeaux	VS
Type d'outils	Carbure
Avance f	0,1 - 0,4 mm/tr
Nombre de changements/dents	6
Code ISO plaquette	WNMG 080404
Application principale	M
Condition de coupe	Légèrement intermittente

Rayon d'angle	0,4 mm
Vitesse de coupe v_c Application principale	80 - 270 m/min
Nuance	HB7130-2
Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Type de produit	Plaquette pour tournage