

Garant**CC. T 120408, Nuance: HB7130-2**

Données de commande

N° commande	260160 HB7130-2
GTIN	4062406750190
Classe d'article	21G

Description

CC. T 120408 HB7130-2 Nuance: HB7130-2

Brise-copeaux: Carbure

Tolérance: M

Prof. coupe a_p : 0,2 - 4 mm

Avance f: 0,1 - 0,4 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 70 - 240 m/min

Description technique

Condition de coupe	Légèrement intermittente
Type d'outils	Carbure
Application principale	M
Avance f	0,1 - 0,4 mm/tr
Rayon d'angle	0,8 mm
Nuance	HB7130-2

Classement finition/ébauche	Finition
Nombre de changements/dents	2
Vitesse de coupe v_c Application principale	70 - 240 m/min
Tolérance	M
Code ISO plaquette	CCMT 120408
Prof. coupe a_p	0,2 - 4 mm
Brise-copeaux	Carbure
Type de produit	Plaquette pour tournage