

Garant**TC. T 16T304, Nuance: HB7130-2**

Données de commande

N° commande	260986 HB7130-2
GTIN	4062406750350
Classe d'article	21G

Description

TC. T 16T304 HB7130-2 Nuance: HB7130-2

Brise-copeaux: Carbure

Tolérance: M

Prof. coupe a_p : 0,5 - 2,5 mm

Avance f: 0,1 - 0,4 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 70 - 240 m/min

Description technique

Nombre de changements/dents	3
Tolérance	M
Rayon d'angle	0,4 mm
Application principale	M
Classement finition/ébauche	Finition
Avance f	0,1 - 0,4 mm/tr
Code ISO plaquette	TCMT 16T304
Nuance	HB7130-2

Prof. coupe a_p	0,5 - 2,5 mm
Vitesse de coupe v_c Application principale	70 - 240 m/min
Type d'outils	Carbure
Brise-copeaux	Carbure
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Type de produit	Plaquette pour tournage