



Meuleuse d'angle compacte, Type: 7222826



Données de commande

N° commande	077111 7222826
GTIN	4014586895024
Classe d'article	03F

Description

Exécution:

FEIN – Meuleuse d'angle compacte Ø 125 mm.

- **Moteur robuste et puissant pour usage quotidien.**
- **Protection élevée de l'utilisateur grâce à la surveillance anti-rebond, à la protection anti-redémarrage et à la poignée antivibrations.**
- **Capacité de surcharge élevée grâce au refroidissement motorisé direct, tête pivotante par pas de 90° (position optimale de l'interrupteur en fonction de l'application).**
- **Changement rapide sans outil de l'abrasif grâce à l'écrou à serrage rapide.**

Livraison:

Poignée, capot de protection, écrou de serrage, clé.

Référence fabricant: CG17-125INOX

Puissance absorbée: 1700 W

Vitesse de rotation max.: 7500 min⁻¹

Plage de vitesses de rotation: 2200 - 7500 min⁻¹

Ø disque max.: 125 mm

Prof. de tronçonnage max.: 35 mm

Description technique

Prof. de tronçonnage max.	35 mm
Verrouillage anti-redémarrage	oui
Puissance absorbée	1700 W
Ø disque max.	125 mm
Vitesse de rotation max.	7500 min ⁻¹
Référence fabricant	CG17-125INOX
Poids	2,4 kg
Tension	240 V
Vibrations maximales suivant EN	5 m/s ²
Particularité	Régulation électronique de la vitesse de rotation
Alimentation électrique	Fonctionnement sur secteur
Plage de vitesses de rotation	2200 - 7500 min ⁻¹
Fréquence secteur	50 Hz
Type de produit	Meuleuses d'angle