




Fraise carbure monobloc avec brise-copeaux TPC, TiSiN, Ø f8 DC: 5mm



Données de commande

N° commande	GG3086 5
GTIN	4062406625825
Classe d'article	GGN

Description

Exécution:

Fraise hautes performances **spécialement conçue pour l'usinage TPC** universel.

Ame renforcée.

Résistance à la rupture grâce à l'utilisation de substrats et grains ultra-fins permettant une flexion optimisée.

Brise-copeaux pour un bris de copeaux contrôlé.

Comme 203086.

Remarque(s):

h_{max} : les valeurs indiquées dans le tableau sont des valeurs maximales.

$a_{e,max} = 0,05 \times D$ pour l'usinage TPC.

Description technique

Qualité d'équilibrage avec queue	G 2,5 avec HB
Ø queue D_s	6 mm
Épaisseur moyenne de copeau h_{max} pour le fraisage TPC dans l'acier < 900 N/mm ²	0,052 mm
Ø dents D_c	5 mm
Largeur du chanfrein de bec à 45°	0,1 mm

Longueur de col L_1 avec détalonnage	30 mm
Ø de détalonnage D_1	4,8 mm
Longueur totale L	70 mm
Direction de l'approche	Horizontal et oblique
Tolérance Ø nominal	e8
Angle d'hélice	40 degré
Queue	DIN 6535 HB avec h6
Nombre de dents Z	4
Angle du chanfrein de bec	45 degré
Longueur de coupe L_c	20 mm
Contenu	5
Revêtement	TiSiN
Type d'outils	Carbure monobloc
Norme	Norme usine
Type	N
Propriété de l'angle d'hélice	différent
Pas des arêtes de coupe	différent
Largeur de passe a_e pour le fraisage	$0,07 \times D$
Arrosage interne	non
Méthode d'usinage	TPC
Bague de couleur	Vert
Type de produit	Fraise à dresser

Données utilisateur

	Adéquation	V_c	Code ISO
Acier < 500 N/mm ²	adaptée	350 m/min	P
Acier < 750 N/mm ²	adaptée	320 m/min	P
Acier < 900 N/mm ²	adaptée	280 m/min	P
Acier < 1100 N/mm ²	adaptée	210 m/min	P

Acier < 1400 N/mm ²	adaptée	135 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	adaptée	170 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	adaptée	145 m/min	M
Uni	adaptée		
à sec	adaptée		
Air	adaptée		

Accessoires

Fraise carbure monobloc avec brise-copeaux TPC Ø f8 DC 5 mm

203086 5