


Garant
Fraise carbure monobloc avec arrosage interne HPC, ZOx, Ø f8 DC: 25mm

Données de commande

N° commande	202255 25
GTIN	4045197454515
Classe d'article	11X

Description
Exécution:

Fraises ébauche robustes **sans** denture profilée.

Avec âme renforcée, **goujures spéciales à grand débit de copeaux et polies.**

Utilisation:

Conditions de coupe ébauche pour une qualité d'état de surface proche de la finition.

Remarque(s):

NOUVELLE GENERATION DISPONIBLE!

Produit plus récent recommandé: 202006.

Description technique

Nombre de dents Z	3
Avance f_z pour le rainurage dans l'alu à copeaux courts	0,14 mm
Largeur du chanfrein de bec à 45°	0,3 mm
Ø dents D_c	25 mm
Longueur de col L_1 avec détalonnage	62 mm
Avance f_z pour le dressage dans l'alu à copeaux courts	0,18 mm
Type de queue	HB
Ø de détalonnage D_1	24 mm
Ø queue D_s	25 mm
Longueur totale L	121 mm
Longueur de coupe L_c	52 mm

Direction de l'approche	Horizontal, oblique et vertical
Queue	DIN 6535 HB avec h6
Tolérance Ø nominal	f8
Qualité d'équilibrage avec queue	G 2,5 avec HB
Angle d'hélice	45 degré
Angle du chanfrein de bec	45 degré
Revêtement	ZOX
Type d'outils	Carbure monobloc
Norme	Norme usine
Type	W
Propriété de l'angle d'hélice	Différent
Pas des arêtes de coupe	Différent
Largeur de passe a_e pour le fraisage	0,5×D pour le dressage
Largeur de passe a_e pour le fraisage	Profondeur de coupe rainure pleine 1×D
Arrosage interne	oui
Méthode d'usinage	HPC
Bague de couleur	Jaune
Type de produit	Fraise à dresser

Données utilisateur

	Adéquation	V_c	Code ISO
Alu.	moyennement adaptée	500 m/min	N
Alu (à copeaux courts)	adaptée	480 m/min	N
Alu > 10% Si	adaptée	240 m/min	N
CuZn	adaptée	240 m/min	N
av. arrosage max.	adaptée		
av. arrosage min.	moyennement adaptée		
à sec	moyennement adaptée		

Air

moyennement adaptée