

**Garant**
**SNMG 120408, Nuance: HB725-1**


## Données de commande

N° commande	251224 HB725-1
GTIN	4062406765620
Classe d'article	21G

## Description

SNMG 120408 HB725-1 Rayon d'angle: 0,8 mm  
 Nuance: HB725-1  
 Brise-copeaux: UM1  
 Prof. coupe  $a_p$ : 0,2 - 6 mm  
 Avance  $f$ : 0,05 - 0,6 mm/tr  
 Vitesse de coupe  $v_c$  Application principale: 50 - 250 m/min

## Description technique

Rayon d'angle	0,8 mm
Brise-copeaux	UM1
Code ISO plaquette	SNMG 120408
Nuance	HB725-1
Classement finition/ébauche	Finition
Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	50 - 250 m/min
Application principale	UNI

Avance f	0,05 - 0,6 mm/tr
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Type d'outils	Carbure
Prof. coupe $a_p$	0,2 - 6 mm
Nombre de changements/dents	8
Type de produit	Plaquette pour tournage