

Garant
VB. T 160404, Nuance: HB725-1


Données de commande

N° commande	261232 HB725-1
GTIN	4062406766122
Classe d'article	21G

Description

VB. T 160404 HB725-1 Nuance: HB725-1
 Brise-copeaux: UM1
 Tolérance: M
 Prof. coupe a_p : 0,2 - 4 mm
 Avance f : 0,05 - 0,5 mm/tr
 Vitesse de coupe v_c Application principale: 50 - 250 m/min

Description technique

Avance f	0,05 - 0,5 mm/tr
Classement finition/ébauche	Finition
Nombre de changements/dents	2
Vitesse de coupe v_c Application principale	50 - 250 m/min
Prof. coupe a_p	0,2 - 4 mm
Rayon d'angle	0,4 mm
Condition de coupe	Légèrement intermittente

Nuance	HB725-1
Tolérance	M
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	VBMT 160404
Brise-copeaux	UM1
Application principale	UNI
Type de produit	Plaquette pour tournage