

Garant**DC.T 070204, Nuance: HB7130-2**

Données de commande

N° commande	260353 HB7130-2
GTIN	4062406769215
Classe d'article	21G

Description

DC.T 070204 HB7130-2 Nuance: HB7130-2

Brise-copeaux: VS

Tolérance: M

Prof. coupe a_p : 0,2 - 1,5 mm

Avance f: 0,1 - 0,3 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 80 - 270 m/min

Description technique

Nombre de changements/dents	2
Code ISO plaquette	DCMT 070204
Type d'outils	Carbure
Vitesse de coupe v_c Application principale	80 - 270 m/min
Rayon d'angle	0,4 mm
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Classement finition/ébauche	Finition

Application principale	M
Tolérance	M
Brise-copeaux	VS
Avance f	0,1 - 0,3 mm/tr
Nuance	HB7130-2
Prof. coupe a_p	0,2 - 1,5 mm
Type de produit	Plaquette pour tournage