

Garant**VBMT 160408, Nuance: HB7130-2**

Données de commande

N° commande	261154 HB7130-2
GTIN	4062406769246
Classe d'article	21G

Description

VBMT 160408 HB7130-2 Nuance: HB7130-2
Brise-copeaux: VS
Prof. coupe a_p : 0,2 - 1,5 mm
Avance f: 0,1 - 0,3 mm/tr
Vitesse de coupe v_c Application principale: 80 - 270 m/min

Description technique

Nuance	HB7130-2
Nombre de changements/dents	2
Application principale	M
Brise-copeaux	VS
Prof. coupe a_p	0,2 - 1,5 mm
Code ISO plaquette	VBMT 160408
Condition de coupe	Légèrement intermittente

Rayon d'angle	0,8 mm
Type d'outils	Carbure
Vitesse de coupe v_c Application principale	80 - 270 m/min
Classement finition/ébauche	Finition
Avance f	0,1 - 0,3 mm/tr
Type de produit	Plaquette pour tournage