

Garant**VC.T 160408, Nuance: HB7130-2**

Données de commande

N° commande	261374 HB7130-2
GTIN	4062406769260
Classe d'article	21G

Description

VC.T 160408 HB7130-2 Nuance: HB7130-2

Brise-copeaux: VS

Tolérance: M

Prof. coupe a_p : 0,2 - 1,5 mm

Avance f: 0,1 - 0,3 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 80 - 270 m/min

Description technique

Rayon d'angle	0,8 mm
Application principale	M
Tolérance	M
Classement finition/ébauche	Finition
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Nombre de changements/dents	2
Type d'outils	Carbure

Avance f	0,1 - 0,3 mm/tr
Vitesse de coupe v_c Application principale	80 - 270 m/min
Prof. coupe a_p	0,2 - 1,5 mm
Nuance	HB7130-2
Code ISO plaquette	VCMT 160408
Brise-copeaux	VS
Type de produit	Plaquette pour tournage