


**Garant****CC.T 09T302, Nuance: HU7315-1**

## Données de commande

N° commande	260056 HU7315-1
GTIN	4062406769826
Classe d'article	21G

## Description

CCMT 09T302 HU7315-1 Nuance: HU7315-1

Brise-copeaux: AF

Tolérance: G

Prof. coupe  $a_p$ : 0,05 - 0,5 mm

Avance f: 0,03 - 0,1 mm/tr

Vitesse de coupe  $v_c$  Application principale: 120 - 600 m/min

## Description technique

Brise-copeaux	AF
Avance f	0,03 - 0,1 mm/tr
Type d'outils	Carbure
Rayon d'angle	0,2 mm
Tolérance	G
Nombre de changements/dents	2

Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Code ISO plaquette	CCGT 09T302
Condition de coupe	Continue
Prof. coupe $a_p$	0,05 - 0,5 mm
Nuance	HU7315-1
Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	120 - 600 m/min
Application principale	N
Revêtement	non revêtu
Type de produit	Plaquette pour tournage