

Garant
DC.T 070202, Nuance: HU7315-1


Données de commande

N° commande	260351 HU7315-1
GTIN	4062406769840
Classe d'article	21G

Description

DCMT 070202 HU7315-1 Nuance: HU7315-1

Brise-copeaux: AF

Tolérance: G

 Prof. coupe a_p : 0,05 - 0,6 mm

 Avance f : 0,03 - 0,1 mm/tr

 Vitesse de coupe v_c Application principale: 120 - 600 m/min

Description technique

Code ISO plaquette	DCGT 070202
Classement finition/ébauche	Finition
Vitesse de coupe v_c Application principale	120 - 600 m/min
Nombre de changements/dents	2
Condition de coupe	Continue
Tolérance	G

Prof. coupe a_p	0,05 - 0,6 mm
Avance f	0,03 - 0,1 mm/tr
Type d'outils	Carbure
Revêtement	non revêtu
Nuance	HU7315-1
Application principale	N
Brise-copeaux	AF
Rayon d'angle	0,2 mm
Type de produit	Plaquette pour tournage