

Garant
DC.T 11T302, Nuance: HU7315-1


Données de commande

N° commande	260356 HU7315-1
GTIN	4062406769864
Classe d'article	21G

Description

DCMT 11T302 HU7315-1 Nuance: HU7315-1
 Brise-copeaux: AF
 Tolérance: G
 Prof. coupe a_p : 0,05 - 0,6 mm
 Avance f : 0,03 - 0,1 mm/tr
 Vitesse de coupe v_c Application principale: 120 - 600 m/min

Description technique

Classement finition/ébauche	Finition
Code ISO plaquette	DCGT 11T302
Condition de coupe	Continue
Avance f	0,03 - 0,1 mm/tr
Revêtement	non revêtu
Nombre de changements/dents	2

Tolérance	G
Application principale	N
Nuance	HU7315-1
Brise-copeaux	AF
Rayon d'angle	0,2 mm
Vitesse de coupe v_c Application principale	120 - 600 m/min
Type d'outils	Carbure
Prof. coupe a_p	0,05 - 0,6 mm
Type de produit	Plaquette pour tournage