

Garant

Fraise à contourner carbure monobloc avec pointe de perçage, coupe tirante moyen, non revêtu, Ø h10 DC: 8Mmm



Données de commande

N° commande	209435 8M
GTIN	4045197477798
Classe d'article	11X

Description

Exécution:

Denture croisée hautes performances et pointe à 135° pour un usinage économique de plastiques renforcés de fibres. Pour le rainurage dans le domaine de l'ébauche.

Hélice à droite, **coupe tirante** pour usage normal.

Réf. 5M, 6M, 8M: Exécution extra longue.

Description technique

Ø dents D_c	8 mm
Nombre de dents Z	2
Avance f pour le dressage dans PEEK CF30	0,16 mm/tr
Avance f pour le dressage dans POM GF25	0,22 mm/tr
Ø queue D_s	8 mm
Longueur de coupe L_c	35 mm
Longueur totale L	75 mm
Revêtement	non revêtu
Degré de finesse de la denture	moyen
Type d'outils	Carbure monobloc
Norme	Norme usine
Profil de fraise	à denture croisée

Type	W
Tolérance Ø nominal	h10
Direction de l'approche	Horizontal, oblique et vertical
Angle de pointe	135 degré
Largeur de passe a_e pour le fraisage	0,5×D pour le dressage
Queue	DIN 6535 HA avec h6
Arrosage interne	non
Bague de couleur	Jaune
Tolérance de queue	h6
Type de produit	Fraises à contourner

Données utilisateur

	Adéquation	V_c	Code ISO
PVDF GF20	adaptée	120 m/min	N
POM GF25	adaptée	120 m/min	N
PA 66 GF30	adaptée	100 m/min	N
PEEK GF30	adaptée	100 m/min	N
PTFE CF25	adaptée	120 m/min	N
PEEK CF30	adaptée	110 m/min	N
PRFV	moyennement adaptée	120 m/min	N
PRFC	moyennement adaptée	120 m/min	N
av. arrosage max.	adaptée		
à sec	adaptée		
Air	adaptée		

Services

Rectification de queue Type HB	129100 HB
--------------------------------	-----------