


**Garant****CC. T 060202, Nuance: HB7315-1**

## Données de commande

N° commande	260050 HB7315-1
GTIN	4062406769291
Classe d'article	21G

## Description

CCMT 060202 HB7315-1 Nuance: HB7315-1

Brise-copeaux: AF

Tolérance: G

Prof. coupe  $a_p$ : 0,05 - 0,5 mmAvance  $f$ : 0,03 - 0,1 mm/trVitesse de coupe  $v_c$  Application principale: 120 - 600 m/min

## Description technique

Brise-copeaux	AF
Type d'outils	Carbure
Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	120 - 600 m/min
Prof. coupe $a_p$	0,05 - 0,5 mm
Application principale	N
Condition de coupe	Continue

Nombre de changements/dents	2
Tolérance	G
Rayon d'angle	0,2 mm
Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Code ISO plaquette	CCGT 060202
Avance f	0,03 - 0,1 mm/tr
Nuance	HB7315-1
Type de produit	Plaquette pour tournage