

Garant
DC.T 070204, Nuance: HB7315-1


Données de commande

N° commande	260353 HB7315-1
GTIN	4062406769956
Classe d'article	21G

Description

DC.T 070204 HB7315-1 Nuance: HB7315-1

Brise-copeaux: AF

Tolérance: G

 Prof. coupe a_p : 0,05 - 0,6 mm

 Avance f : 0,03 - 0,1 mm/tr

 Vitesse de coupe v_c Application principale: 120 - 600 m/min

Description technique

Application principale	N
Condition de coupe	Continue
Vitesse de coupe v_c Application principale	120 - 600 m/min
Classement finition/ébauche	Finition
Nombre de changements/dents	2
Tolérance	G
Code ISO plaquette	DCGT 070204

Prof. coupe a_p	0,05 - 0,6 mm
Nuance	HB7315-1
Avance f	0,03 - 0,1 mm/tr
Rayon d'angle	0,4 mm
Brise-copeaux	AF
Type d'outils	Carbure
Type de produit	Plaquette pour tournage