

Garant
VC.T 110302, Nuance: HB7315-1


Données de commande

N° commande	261364 HB7315-1
GTIN	4062406770037
Classe d'article	21G

Description

VCMT 110302 HB7315-1 Nuance: HB7315-1
 Brise-copeaux: AF
 Tolérance: G
 Prof. coupe a_p : 0,05 - 1,5 mm
 Avance f: 0,03 - 0,25 mm/tr
 Vitesse de coupe v_c Application principale: 50 - 600 m/min

Description technique

Brise-copeaux	AF
Nombre de changements/dents	2
Classement finition/ébauche	Finition
Avance f	0,03 - 0,25 mm/tr
Prof. coupe a_p	0,05 - 1,5 mm
Type d'outils	Carbure

Tolérance	G
Nuance	HB7315-1
Condition de coupe	Continue
Vitesse de coupe v_c Application principale	50 - 600 m/min
Rayon d'angle	0,2 mm
Application principale	N
Code ISO plaquette	VCGT 110302
Type de produit	Plaquette pour tournage