

Garant
VC.T 160402, Nuance: HB7315-1


Données de commande

N° commande	261370 HB7315-1
GTIN	4062406770051
Classe d'article	21G

Description

VCMT 160402 HB7315-1 Nuance: HB7315-1
 Brise-copeaux: AF
 Tolérance: G
 Prof. coupe a_p : 0,05 - 1,5 mm
 Avance f : 0,03 - 0,25 mm/tr
 Vitesse de coupe v_c Application principale: 50 - 600 m/min

Description technique

Code ISO plaquette	VCGT 160402
Avance f	0,03 - 0,25 mm/tr
Vitesse de coupe v_c Application principale	50 - 600 m/min
Prof. coupe a_p	0,05 - 1,5 mm
Rayon d'angle	0,2 mm
Nuance	HB7315-1

Brise-copeaux	AF
Condition de coupe	Continue
Classement finition/ébauche	Finition
Type d'outils	Carbure
Tolérance	G
Nombre de changements/dents	2
Application principale	N
Type de produit	Plaquette pour tournage