

Garant**VC.T 110302, Nuance: HU7315-1**

Données de commande

N° commande	261364 HU7315-1
GTIN	4062406770020
Classe d'article	21G

Description

VCMT 110302 HU7315-1 Nuance: HU7315-1

Brise-copeaux: AF

Tolérance: G

Prof. coupe a_p : 0,05 - 1,5 mm

Avance f: 0,03 - 0,25 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 50 - 600 m/min

Description technique

Prof. coupe a_p	0,05 - 1,5 mm
Classement finition/ébauche	Finition
Condition de coupe	Continue
Type d'outils	Carbure
Nuance	HU7315-1
Avance f	0,03 - 0,25 mm/tr

Nombre de changements/dents	2
Tolérance	G
Vitesse de coupe v_c Application principale	50 - 600 m/min
Revêtement	non revêtu
Brise-copeaux	AF
Code ISO plaquette	VCGT 110302
Rayon d'angle	0,2 mm
Application principale	N
Type de produit	Plaquette pour tournage