

**Garant**
**VC.T 160408, Nuance: HB7315-1**


### Données de commande

N° commande	261374 HB7315-1
GTIN	4062406770082
Classe d'article	21G

### Description

VC.T 160408 HB7315-1 Nuance: HB7315-1

Brise-copeaux: AF

Tolérance: G

 Prof. coupe  $a_p$ : 0,05 - 1,5 mm

Avance f: 0,03 - 0,25 mm/tr

 Vitesse de coupe  $v_c$  Application principale: 50 - 600 m/min

### Description technique

Classement finition/ébauche	Finition
Prof. coupe $a_p$	0,05 - 1,5 mm
Nuance	HB7315-1
Avance f	0,03 - 0,25 mm/tr
Application principale	N
Rayon d'angle	0,8 mm
Brise-copeaux	AF

Tolérance	G
Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	50 - 600 m/min
Condition de coupe	Continue
Type d'outils	Carbure
Nombre de changements/dents	2
Code ISO plaquette	VCGT 160408
Type de produit	Plaquette pour tournage