

**Garant****ZCMX 10T304, Nuance: HBZ120****Données de commande**

N° commande	268433 HBZ120
GTIN	4062406770129
Classe d'article	21E

**Description**

ZCMX 10T304 HBZ120 Nuance: HBZ120

Prof. coupe  $a_p$ : 0,4 - 2 mm

Avance tournage: 0,1 - 0,3 mm

Avance perçage: 0,03 - 0,12 mm

Vitesse de coupe  $v_c$  Application principale: 90 - 200 m/min**Description technique**

Code ISO plaquette	ZCMX 10T304
Condition de coupe	Continue
Rayon d'angle	0,4 mm
Nombre de changements/dents	2
Avance tournage	0,1 - 0,3 mm
Avance perçage	0,03 - 0,12 mm
Nuance	HBZ120

Prof. coupe $a_p$	0,4 - 2 mm
Classement finition/ébauche	Finition
Application principale	M
Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	90 - 200 m/min
Type d'outils	Carbure
Pour $\varnothing$ d'outil $D_c$	20 mm
Type de produit	Plaquette pour tournage