

Garant**Fraise ébauche HSS-Co8, non revêtu, Ø js14 DC: 25mm****Données de commande**

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 192520 25 |
| GTIN | 4045197106735 |
| Classe d'article | 11W |

Description**Exécution:****Avec profil ébauche.**

Coupe au centre pour le fraisage en plongée.

- **Larges goujures rectifiées avec précision.**
- **Angle de coupe spécial pour aluminium et métaux non ferreux.**

Avantage(s):

Les larges goujures conviennent **pour de grands volumes de copeaux.**

Description technique

| | |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Avance f_z pour le rainurage dans l'alu à copeaux courts | 0,09 mm |
| Largeur du chanfrein de bec à 45° | 0,5 mm |
| Ø dents D_c | 25 mm |
| Nombre de dents Z | 3 |
| Ø queue D_s | 25 mm |
| Longueur totale L | 166 mm |
| Longueur de coupe L_c | 90 mm |
| Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical |
| Queue | DIN 1835 B avec h6 |
| Tolérance Ø nominal | js14 |
| Angle d'hélice | 36 degré |
| Angle du chanfrein de bec | 45 degré |

| | |
|------------------|------------------|
| Revêtement | non revêtu |
| Type d'outils | HSS Co 8 |
| Norme | DIN 844 B |
| Profil de fraise | WR |
| Arrosage interne | non |
| Bague de couleur | Jaune |
| Type de produit | Fraise à dresser |

Données utilisateur

| | Adéquation | V _c | Code ISO |
|------------------------------|---------------------|----------------|----------|
| Alu Plastiques | adaptée | 138 m/min | N |
| Alu (à copeaux courts) | adaptée | 83 m/min | N |
| INOX < 900 N/mm ² | moyennement adaptée | 9 m/min | M |
| av. arrosage max. | adaptée | | |
| à sec | moyennement adaptée | | |