



## Coussinet de ponçage (A) 4 couches, Ø 50 mm, Grain: 80



### Données de commande

N° commande	555171 80
GTIN	4007220152768
Classe d'article	55G

### Description

#### Exécution:

Outil spécial avec toile abrasive à 4 couches s'emboîtant les unes dans les autres et taraudage central.

#### Utilisation:

Pour le ponçage latéral dans des endroits difficiles d'accès, tels que rainures, gorges et fentes. Possibilité de ponçage avec la face supérieure et la face inférieure.

#### Remarque(s):

Utiliser la broche de serrage 555175.

Abréviation de l'abrasif: A

Vitesse de rotation recommandée: 6500 min<sup>-1</sup>

### Description technique

Comparaison grain	80
Ø disque	50 mm
Abrasifs	Grain abrasif corindon (A)
Abréviation de l'abrasif	A

Support	Leinen
Attribut des noms de produit	Ø 50 mm
Machine motrice	Meuleuses droites
Vitesse de rotation recommandée	6500 min <sup>-1</sup>
Type de produit	Disques à lamelles

### Données utilisateur

	Adéquation	V <sub>c</sub>	Code ISO
Alu Mg	adaptée		
Acier < 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée		
Acier < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adaptée		
Acier < 55 HRC	adaptée		
Acier < 60 HRC	adaptée		
Fonte GG(G)	adaptée		
CuZn	adaptée		
à sec	adaptée		