



## Mandrin de tour à 3 mors en acier, centrage cylindrique, DIN 702-4, Ø ext. A: 80mm



### Données de commande

N° commande	310505 80
GTIN	4019208028316
Classe d'article	36S

### Description

#### Exécution:

- **Mandrin de tour à commande manuelle avec couronne dentée, serrage concentrique.**
- **Corps en acier à poids et inertie réduits.**
- **Couronne spirale plane forgée, équilibrée et trempée.**
- **Les flancs de couronne et de filet sont rectifiés.**
- **Grande précision de concentricité.**

#### Utilisation:

Pour broches de machines avec centrage cylindrique ou pour fixation à l'aide d'un faux plateau. Fixation à l'aide de vis par l'arrière. Les faux plateaux bruts doivent toujours d'abord être ajustés à la machine, puis au mandrin de tour.

#### Norme:

**DIN 702-4.**

#### Livraison:

1 clé de serrage et, selon le mandrin de tour, vis ou boulons de fixation.

1 jeu = 3 mors intérieurs trempés, étagés vers l'extérieur et 1 jeu = 3 mors intérieurs trempés, étagés vers l'intérieur.

#### Accessoire(s):

**Mors supplémentaires et de rechange**, voir codes art. 314000 – 315200. **P protection contre les copeaux**, voir code art. 312800.

**Remarque(s):**

La norme DIN 702-4 correspond à l'ancienne norme DIN 6350-1.

Mandrins de tour à 3 mors à crémaillère, voir codes art. 313120 – 313140.

## Description technique

Vitesse de rotation max.	7000 min <sup>-1</sup>
Passage E	19 mm
Carré K	6 mm
Profondeur centrage C	3 mm
Ø centrage B	56 mm
Poids	1,5 kg
Ø ext. A	80 mm
Hauteur avec mors H <sub>2</sub>	53,5 mm
Hauteur sans mors H <sub>1</sub>	39,5 mm
Norme	DIN 702-4
Matière	Acier
Code couleur pour accessoires	Mandrins de tour à couronne et mors Röhms
Type de produit	Mandrins à couronne hélicoïdale