



Mandrin de tour à 4 mors en acier, cône court, DIN 702-3, Ø ext. A / cône: 160/5mm



Données de commande

N° commande	312705 160/5
GTIN	4019208524702
Classe d'article	36S

Description

Exécution:

Forgées pour une longue durée de vie et **pour machines à vitesse élevée.**

- **Couronne spirale plane forgée, équilibrée et trempée.**
- **Les flancs de couronne et de filet sont rectifiés.**
- **Corps en acier à poids et inertie réduits.**
- **Grande précision de concentricité.**

Utilisation:

Pour broches DIN 55027 avec goujons filetés et écrous à embase. Le mandrin de tour est directement fixé sur la broche sans faux plateau intermédiaire.

Norme:

DIN 702-3.

Matière(s):

Acier

Livraison:

1 jeu = 4 mors intérieurs trempés, étagés vers l'extérieur.

1 jeu = 4 mors trempés, étagés vers l'intérieur.

1 clé de serrage et, selon le modèle de mandrin, vis ou boulons de fixation.

Accessoire(s):

Mors supplémentaires et de rechange, voir codes art. 314100 – 315300. Protection contre les copeaux, voir 312800.

Remarque(s):

La norme DIN 702-3 correspond à l'ancienne norme DIN 55027.

Description technique

Vitesse de rotation max.	4600 min ⁻¹
Poids	9,8 kg
Passage E	42 mm
Dim. goujons filetés	M10
Ø ext. A	160 mm
Ø cône de centrage B	82,575 mm
Dim. cône	5
Nombre de goujons filetés	4
Carré K	10 mm
Hauteur sans mors H ₁	66 mm
Hauteur avec mors H ₂	92 mm
Norme	DIN 702-3
Matière	Acier
Code couleur pour accessoires	Mandrins de tour à couronne et mors Röhms
Type de produit	Mandrins à couronne hélicoïdale

Accessoires

Jeu de semelles, 4 pièces, trempées Pour type de mandrin 160 mm	314100 160
Jeu de mors monoblocs, 4 pièces, doux Pour type de mandrin 160 mm	314700 160
Jeu de mors monoblocs, 4 pièces, durs Pour type de mandrin 160	315100 160

