

Garant
Fraise carbure monobloc, DLC, Ø e8 DC: 10mm

Données de commande

N° commande	201735 10
GTIN	4045197588432
Classe d'article	11X

Description
Exécution:

Avec **revêtement DLC sp²** de la toute dernière génération.
Géométrie spéciale pour l'usinage de l'aluminium et du plastique.

Utilisation:

Angle de coupe à double action **spécialement conçu pour l'usinage de l'aluminium.**

Description technique

Nombre de dents Z	2
Longueur de col L ₁ avec détalonnage	32 mm
Ø dents D _c	10 mm
Avance f _z pour le dressage dans l'alu/la fonte	0,065 mm
Avance f _z pour le rainurage dans l'alu/la fonte	0,04 mm
Ø de détalonnage D ₁	9,8 mm
Ø queue D _s	10 mm
Longueur totale L	72 mm
Longueur de coupe L _c	25 mm
Direction de l'approche	Horizontal, oblique et vertical
Queue	DIN 6535 HA avec h6
Tolérance Ø nominal	e8
Angle d'hélice	20 degré

Angle du chanfrein de bec	90 degré
Revêtement	DLC
Type d'outils	Carbure monobloc
Norme	Norme usine
Type	W
Largeur de passe a_e pour le fraisage	0,25×D pour le dressage
Largeur de passe a_e pour le fraisage	Profondeur de coupe rainure pleine 1×D
Arrosage interne	non
Bague de couleur	Jaune
Type de produit	Fraise à dresser

Données utilisateur

	Adéquation	V_c	Code ISO
Alu.	adaptée	480 m/min	N
Alu (à copeaux courts)	adaptée	440 m/min	N
Alu > 10% Si	adaptée	400 m/min	N
PMMA Acrylique	Adapté	200 m/min	N
PE-HD	Adapté	160 m/min	N
PA 66	Adapté	200 m/min	N
PEEK	Adapté	150 m/min	N
PF 31	Adapté	130 m/min	N
PVDF GF20	adaptée	180 m/min	N
POM GF25	Adapté	160 m/min	N
PA 66 GF30	adaptée	150 m/min	N
PEEK GF30	adaptée	130 m/min	N
PTFE CF25	adaptée	160 m/min	N
Honeycomb Sandwich	moyennement adaptée	300 m/min	N
Cu	Adapté	160 m/min	N

CuZn	Adapté	200 m/min	N
av. arrosage max.	adaptée		
av. arrosage min.	adaptée		
à sec	moyennement adaptée		
Air	adaptée		

Services

Rectification de queue Type HB	129100 HB
--------------------------------	-----------