

Re-Bo**Lame de scie pour acier, Ø×épaisseur: 68X1,6Mmm**

Données de commande

N° commande	178860 68X1,6M
GTIN	4045197245601
Classe d'article	17B

Description

Exécution:**Produit de pointe**, avec profil spécial et denture de précision.**Adapté(s) pour:****GF** et **AXX AiR**.

Description technique

Epaisseur	1,6 mm
Ø	68 mm
Ø alésage	16 mm
Nombre de dents Z	64
Type d'outils	HSS E
Arrosage interne	non
Type de produit	Lames de scies circulaires

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Alu (à copeaux courts)	adaptée	800 m/min	N
Alu > 10% Si	adaptée	600 m/min	N
Acier < 500 N/mm ²	adaptée	37 m/min	P
Acier < 750 N/mm ²	adaptée	22 m/min	P
Acier < 900 N/mm ²	adaptée	20 m/min	P
Acier < 1100 N/mm ²	moyennement adaptée	15 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	adaptée	11 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	adaptée	11 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	moyennement adaptée	15 m/min	S
Fonte GG(G)	adaptée	27 m/min	K
CuZn	adaptée	400 m/min	N
Uni	adaptée		
av. arrosage max.	adaptée		
à sec	adaptée		
Air	moyennement adaptée		