

**Outil d'alésage à droite simturn AX, L<sub>2</sub> = 20,3 mm, Ø D<sub>min</sub>: 3,7mm****Données de commande**

N° commande	270551 3,7
GTIN	2050002065451
Classe d'article	24U

**Description****Exécution:**

Revêtement: X800 (successeur du revêtement GN39)

**Description technique**

Ø D	4 mm
f	1,7 mm
Profondeur gorge max. t <sub>max</sub>	0,2 mm
Arrosage interne	non
Rayon R	0,15 mm
Pour alésages à partir de Ø D <sub>min</sub>	3,7 mm
Référence fabricant	AKNZX800
Longueur utile	20,3 mm
Attribut des noms de produit	L <sub>2</sub> = 20,3 mm
Type de produit	Plaquette de coupe pour tournage

**Données utilisateur**

	Adéquation	V <sub>c</sub>	Code ISO
Alu (à copeaux courts)	moyennement adaptée		

Alu > 10% Si	moyennement adaptée			
Acier < 500 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	180 m/min	P	
Acier < 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	130 m/min	P	
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	100 m/min	M	
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	70 m/min	M	
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	moyennement adaptée		40 m/min	S
Fonte GG(G)	adaptée	110 m/min	K	
CuZn	adaptée			
Continue	adaptée			
Irrégulière	moyennement adaptée			
av. arrosage max.	adaptée			