



## Outil de rainurage axial à droite simturn AX, Plage de Ø Gorge D1 / D2: 3/4mm



### Données de commande

N° commande	270639 3/4
GTIN	2050002067073
Classe d'article	24U

### Description

#### Exécution:

Revêtement: X800 (successeur du revêtement GN39)

#### Attention:

Des Ø de gorge plus grands sont possibles sans modification.

$D_1 = D_{\min} \text{ Ø int.}$

$D_2 = D_{\min} \text{ Ø ext.}$

### Description technique

Ø D	4 mm
f	2,2 mm
Largeur de gorge w	0,5 mm
Profondeur gorge max. $t_{\max}$	1,6 mm
Arrosage interne	non
Ø D <sub>1</sub>	3 mm
Ø D <sub>2</sub>	4 mm
Référence fabricant	A2U4X800
Type de produit	Plaquette de coupe pour tournage

### Données utilisateur

	<b>Adéquation</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Code ISO</b>
Alu (à copeaux courts)	adaptée	400 m/min	N
Alu > 10% Si	adaptée	240 m/min	N
Acier < 500 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	180 m/min	P
Acier < 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	130 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	70 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	40 m/min	S
Fonte GG(G)	adaptée	110 m/min	K
CuZn	adaptée	210 m/min	N
Continue	adaptée		
Irrégulière	adaptée		
av. arrosage max.	adaptée		