



## Outil de filetage intérieur à droite, profil partiel 60° simturn AX, L2 = 15,2 mm, Type: 3



### Données de commande

N° commande	270649 3
GTIN	2050002067325
Classe d'article	24U

### Description

#### Exécution:

Revêtement: X800 (successeur du revêtement GN39)

#### Utilisation:

Pour la réalisation de filetages intérieurs ISO métriques.

Pour alésages à partir de  $\varnothing D_{\min}$ : 4,2 mm

$\varnothing D$ : 4 mm

Pas: 0,5 – 0,7 mm

f: 1,95 mm

t: 0,4 mm

Largeur de gorge w: 0,06 mm

### Description technique

Pour alésages à partir de $\varnothing D_{\min}$	4,2 mm
f	1,95 mm
t	0,4 mm
Largeur de gorge w	0,06 mm
Pas	0,5 – 0,7 mm
$\varnothing D$	4 mm
S	0,35
Référence fabricant	AD6SX800

Attribut des noms de produit	L <sub>2</sub> = 15,2 mm
Type de produit	Plaquette de coupe pour tournage

### Données utilisateur

	Adéquation	V <sub>c</sub>	Code ISO
Alu (à copeaux courts)	moyennement adaptée		
Alu > 10% Si	moyennement adaptée		
Acier < 500 N/mm <sup>2</sup>	adaptée		
Acier < 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée		
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée		
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée		
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	moyennement adaptée		
Fonte GG(G)	adaptée		
CuZn	adaptée		
Continue	adaptée		
Irrégulière	moyennement adaptée		
av. arrosage max.	adaptée		