

**Outil d'alésage à gauche simturn AX, L<sub>2</sub> = 6,1 mm, Ø D<sub>min</sub>: 1,4mm****Données de commande**

N° commande	270561 1,4
GTIN	2050002065598
Classe d'article	24U

**Description****Exécution:**

Revêtement: X800 (successeur du revêtement GN39)

**Description technique**

Profondeur gorge max. t <sub>max</sub>	0,15 mm
Rayon R	0,1 mm
Pour alésages à partir de Ø D <sub>min</sub>	1,4 mm
Ø D	4 mm
f	0,6 mm
Référence fabricant	A52NX800
Longueur utile	6,1 mm
Attribut des noms de produit	L <sub>2</sub> = 6,1 mm
Type de produit	Plaquette de coupe pour tournage

**Données utilisateur**

	Adéquation	V <sub>c</sub>	Code ISO
Alu (à copeaux courts)	moyennement adaptée		
Alu > 10% Si	moyennement adaptée		

Acier < 500 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	180 m/min	P
Acier < 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	130 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	70 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	moyennement adaptée	40 m/min	S
Fonte GG(G)	adaptée	110 m/min	K
CuZn	adaptée		
Continue	adaptée		
Irrégulière	adaptée		
av. arrosage max.	adaptée		