

**Garant**
**Fraise carbure monobloc DIN 6535 HA, TiAlN, Ø DC: 8mm**

**Données de commande**

N° commande	202280 8
GTIN	4045197116406
Classe d'article	11X

**Description**
**Exécution:**

 Avec **dépouille excentrée**. Cotes similaires à **DIN 6527 longue**.

 Tolérance: Ø nominal  $D_c = e8$ .

**Description technique**

Avance $f_z$ pour le dressage dans l'acier < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,045 mm
Ø de détalonnage $D_1$	7,8 mm
Longueur de col $L_1$ avec détalonnage	27 mm
Largeur du chanfrein de bec à 45°	0,1 mm
Ø dents $D_c$	8 mm
Nombre de dents $Z$	3
Avance $f_z$ pour le rainurage dans l'acier < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,04 mm
Ø queue $D_s$	8 mm
Longueur totale $L$	63 mm
Longueur de coupe $L_c$	19 mm
Direction de l'approche	Horizontal, oblique et vertical
Facteur de correction pour $v_c$	1,5
Queue	DIN 6535 HA avec h6
Tolérance Ø nominal	e8

Angle d'hélice	45 degré
Angle du chanfrein de bec	45 degré
Revêtement	TiAlN
Type d'outils	Carbure monobloc
Norme	DIN 6527
Type	N
Largeur de passe $a_e$ pour le fraisage	0,5×D pour le dressage
Largeur de passe $a_e$ pour le fraisage	Profondeur de coupe rainure pleine 1×D
Arrosage interne	non
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Fraise à dresser

### Données utilisateur

	Adéquation	$V_c$	Code ISO
Alu (à copeaux courts)	moyennement adaptée	280 m/min	N
Alu > 10% Si	moyennement adaptée	200 m/min	N
Acier < 500 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	120 m/min	P
Acier < 750 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	105 m/min	P
Acier < 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	100 m/min	P
Acier < 1100 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	70 m/min	P
Acier < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	60 m/min	P
Acier < 55 HRC	moyennement adaptée	35 m/min	H
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	80 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	60 m/min	M
Fonte GG(G)	adaptée	90 m/min	K
Uni	adaptée		
av. arrosage max.	adaptée		
av. arrosage min.	moyennement adaptée		

à sec moyennement adaptée

**Services**

Rectification de queue Type HB

129100 HB