



Jeu de 74 outils de montage dans une sacoche à outils, Nombre de pièces: 74



Données de commande

N° commande	686020 74
GTIN	4062406785284
Classe d'article	66H

Description

Exécution:

Sacoche en tissu de haute qualité, garnies de jeux d'outils pratiques, pour vous accompagner dans vos tâches quotidiennes.

Livraison:

Mètre-ruban: 1 pièce 462010 réf. 5

Niveau à bulle en aluminium: 1 pièce 467435 réf. 400

Jeux de limes: 1 pièce 517419 réf. 200

Monture de scie à métaux avec lame bimétal: 1 pièce 580750 réf. 300

Jeu de clés à fourches 6 – 34 mm avec support: 1 pièce 610960 réf. 12 (6x7 – 30x 34) avec 1 pièce 611500 réf. 12

Jeu de clés mâles coudées 6 pans longues avec tête sphérique: 1 pièce 627225 réf. 9 (1,5 – 10 mm)

Assort. mousse jeu de 20 outils, 1/4: 1 pièce 630368 réf. 6 (29 pièces)

Tournevis pour vis à fente: 1 de chaque 660701 réf. 3, 4, 7

Tournevis pour Phillips: 1 de chaque 668401 réf. 0, 1, 2

Garant pince universelle: 1 pièce 702995 réf. 180

Pince multiprise sanitaire pour droitier: 1 pièce 706145 réf. 250

Pince à becs demi-ronds, coudée: 1 pièce 713595 réf. 200

Pince coupante transversale: 1 pièce 725245 réf. 160

Marteaux rivoirs: 1 pièce 750125 réf. 300

Cutter universel: 1 pièce 845039 réf. 160

Gants de travail en cuir (paire): 1 pièce 094055 réf. 10

Lunettes: 1 pièce 096845 réf. CLEAR
 Casques antibruit: 1 pièce 097795 réf. STEEL
 Sacoche à outils en tissu: 1 pièce 692262 réf. 2

Remarque(s):**A garnir - outillage livré en vrac.**

Carré d'entraînement: 1/4 pouce

Description technique

Nombre de pièces	74
Carré d'entraînement	1/4 pouce
Profil d'entraînement	Tournevis pour vis TORX®
Profil d'entraînement	Clé à douilles 6 pans
Profil d'entraînement	Tournevis pour Phillips
Profil d'entraînement	Tournevis pour vis à fente, 1.2 x 7.0 x 125 mm
Type de produit	Jeu d'outils

Accessoires

Sacoche à outils en tissu Type 2	692262 2
Paire de gants Cuir de bovin Taille des gants 10	094055 10
Tournevis pour Phillips, avec manche bimatière Taille empreinte cruciforme 2	668401 2
Cutter universel avec manche en zinc moulé 18 mm Longueur totale 160 mm	845039 160
Pince universelle en vanadium, non revêtue, avec gaine multimatériau. Longueur totale 180 mm	702995 180
Pince multiprise brunie à froid avec gaine Longueur totale 250 mm	706145 250
Tournevis pour vis à fente, avec manche Largeur embout (b) 7 mm	660701 7
Pince coupante diagonale non revêtue à branches gainées Longueur totale 160 mm	725245 160

Jeu de limes avec manche bimatière, 5 pièces, dans une trousse Longueur sans queue 200 mm	517419 200
Support en plastique Pour nombre de clés 12	611500 12
Casque antibruit Type STEEL	097795 STEEL
Lunettes de protection confort Teinte des verres CLEAR	096845 CLEAR
Niveau à bulle en aluminium Longueur 400 mm	467435 400
Tournevis pour vis à fente, avec manche Largeur embout (b) 3 mm	660701 3
Jeux de clés à fourches Nombre de clés 12	610960 12
Tournevis pour vis à fente, avec manche Largeur embout (b) 4 mm	660701 4
Tournevis pour Phillips, avec manche bimatière Taille empreinte cruciforme 0	668401 0
monture de scie à métaux avec lame bimétal 24 dents Longueur lame 300 mm	580750 300
Tournevis pour Phillips, avec manche bimatière Taille empreinte cruciforme 1	668401 1
Marteau rivoir Poids sans manche 300 g	750125 300
Mètre-ruban Longueur ruban 5 m	462010 5
Pince à becs demi-ronds coudée, non revêtue, avec gaine bimatière Longueur totale 200 mm	713595 200
Jeu de clés mâles coudées 6 pans nickelé Nombre de tournevis 9	627225 9
Jeu de clés à douilles, carré 1/4" 29 pièces Type 6	630368 6