



Support magnétique réglage fin double, Type: 240



Données de commande

N° commande	441174 240
GTIN	7290003243143
Classe d'article	46G

Description

Exécution:

Supports de comparateurs magnétiques mécaniques avec blocage central. Les trois articulations sont serrées à l'aide d'une seule poignée tournante. Force de serrage réglable progressivement avec une stabilité élevée. Les articulations à rotule permettent un positionnement rapide et aisé. Base magnétique avec commutateur et semelle prismatique.

Support de comparateur universel pour tiges de serrage \varnothing 8 mm, \varnothing 6 mm, \varnothing 3/8 pouce et instruments de mesure avec support prismatique. **Fonction de réglage très précise grâce au réglage fin double** sur le support de comparateur et la base magnétique.

Description technique

Long. bras articulé L ₁	110 mm
Raccord fileté inférieur	M8
Long. bras articulé L ₂	101 mm
Porte-à-faux	282 mm
Base magnétique, longueur	60 mm

Base magnétique, largeur	50 mm
Force d'attraction	800 N
Base magnétique, H	55 mm
Type de produit	Support de mesure

Accessoires

Poignée tournante de rechange pour bras articulé 3D Type 240	442112 240
--	------------